

お客様にお伝えしたい「お役立ち情報」をお届けします！



回覧									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

杉屋事務器レポート

3 2017
月号

編集担当者からひとこと ダーマトグラフはもともと医療用具!?

いつも大変お世話になっております。杉屋事務器の中原です。2月は寒くなったり、暖くなったりと気温の変化が大きかったですね。これからは暖かくなり、花粉に悩まされる季節になります。花粉症の方は十分に対策をしてお過ごしませう！

皆さん、ダーマトグラフをご存知ですか？今ではさまざまな方が使用している筆記具です。ガラスや陶器など普通の筆記具では書けないものにも書ける特長があり、種類も油性インクや水性インクなどがあり、水性ダーマトグラフは水でふき取れるなど、さまざまな用途で活躍しています。その、ダーマトグラフですが名前が気になったので少し調べてみました。その名前の意味をたどるとダーマトグラフはギリシャ語だそうで、ダーマトは「皮膚」、グラフは「書く・記録する」という意味があるそうです。

もともとは、医療用具として医師が皮膚に書く目的で開発され、手術の切開などでポイントを印しておくなどに使われていたようです。今では皮膚に書く目的では作られていないですが名前はそのまま残っているようです。文房具の名前も意味や起源をたどると面白い発見がありますね。私たちが普段何気なく使っている物の名前も意味や起源をたどると面白い発見があるかもしれないので是非、皆さんも気になったら調べてみてください！



Topics

01 レーザーポインターの選び方について！

レーザーポインターの選び方について簡単にご紹介！プレゼンテーションにおいて欠かせない物の一つでもありますよね！まずはレーザーの色です。レッド・グリーン・ブルーの3種類がありますが、基本的にはレッドとグリーンになります。まずはレッドレーザーですが、ごく一般的に使用されているタイプになります。比較的、高機能でリーズナブル。小規模な会場や会議に向いています。次にグリーンレーザーになります、価格はレッドより高くなりますが、グリーンは人の目に一番見やすくレッドより8倍見えやすいとされています。広い会場や明るい場所でもレーザーポインターの力を発揮します。また、機能による選び方も重要です。単純にレーザーポインターのみで使用したい方は色やサイズを選んでもらうだけで十分ではあります。パワーポイントを使用する場合にはレーザーポインターにページ送りや戻しのボタン機能があるものがオススメです。一般的にはUSBレシーバーをパソコンに接続するだけで使用できるので簡単に使用できます。最後に、パワーポイントだけでなくウェブや動画などの再生を行いたい場合にはプレゼンテーションマウスがオススメです。レーザーポインターにマウスと同じ機能があるため、より細かな操作がパソコンから離れた場所でもできます。レーザーポインターを選ぶときに少しでも参考にしてみてください！



杉屋事務器のイチオシ商品はこれ！

02 オススメ商品のご案内

アコ・ブランド・ジャパン

ラミネーター GLMC600V (定価 ¥49,000)

アコブランド・ジャパンから今年のNEWモデルで登場したラミネーターをご紹介します！電源を入れてからの約60秒のウォームアップタイムでレディランプが点灯したら準備完了で作業が開始できます。本体にはローラーも6本搭載されているので75μm～250μmまでのフィルムが使える、仕上がりもキレイ！なんととってもこのラミネーターの注目は自動で厚みによって感知して加工物によって最適なスピード調整を行うことです！今までのような設定の手間と時間がかからないので作業効率もあがります！



杉屋事務器の最新情報や文具の豆知識などご紹介♪

03 決算0Aフェアのご案内！

「決算0Aフェアin杉屋」

杉屋事務器では3月14日(火)に決算0Aフェアを開催致します。2Fでは**新製品展示会**や**オフィスチェア祭り(半額!!!)**を開催。また、「**知っ得セミナー**」を杉屋事務器2Fにて行います。

「**労働基準法改正**」&「**サービス17補助金**」について分かりやすくご説明します！

先着10名様のご事前申込みにてのご参加となりますので宜しくお願致します。是非、ご来場お待ちしております！



是非、皆様のご来場をお待ちしております！

お客様にお伝えしたい情報をお届けします！

発行: 株式会社杉屋事務器

URL: <http://www.sugiyu.co.jp>

杉屋事務器からのお知らせ

杉屋事務器

検索



本社: 千473-0917

愛知県豊田市若林西町西山15(高岡中学校前)

TEL: 0565-52-3736 FAX: 0565-52-8783